

# MEMBRANE STOPVAP Fast

Pare-vapeur Sd > 18 m  
pré-adhésivé

NOUVEAU

## + AVANTAGES

RAPIDITÉ ET SIMPLICITÉ DE POSE: MEMBRANE PRÉ-ADHÉSIVÉE

et toujours les mêmes caractéristiques que la Membrane Stopvap

- Pare-vapeur Sd > 18 m
- Découpe facilitée : membrane quadrillée
- Conforme au CPT3560 V2 et au DTU 31.2 (MOB)
- Pose possible en 2/3 - 1/3 pour faciliter le passage des câbles électriques
- Gestion de l'étanchéité à l'air et de la vapeur d'eau intégrée dans un système complet
- Procédé Stopvap sous avis technique

## 🏠 APPLICATIONS

- Murs par l'intérieur (maçonnés ou en ossature bois)
- Combles aménagés
- Combles perdus



## 🔪 MISE EN ŒUVRE

- Membrane pré-adhésivée sur deux longueurs: le collage doit être réalisé **adhésif sur adhésif**, après retrait du film protecteur rouge
- A réaliser à l'aide des composants de système ISOVER



DTA  
DOCUMENT  
TECHNIQUE  
D'APPLICATION



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

REF. 13352



3 596265 233774

ROULEAU			
NOMBRE	DIMENSIONS (M)	M <sup>2</sup>	POIDS (KG)
1	1,5 X 40	60	8,7

Conditions stockage et utilisation : pas d'exposition aux UV, membrane propre et sèche 5-30° C

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN

Mat.Nr.: 701007